

使用手持式吸锡笔通过活塞、气缸和弹簧可以产生真空。活塞通过手动压下后自动定位。按下释放按钮之后活塞突然回退，瞬时产生真空，吸走焊点的液态焊锡。

## SA 21A 手动吸锡笔

- 长 200 mm
- 金属外壳
- 防静电



订货号	型号	描述
SA21A	SA 21A	手动吸锡笔
配件:		
	SA 21A1	防静电吸锡头, 用于 SA 21A

## PS 100A 手动吸锡笔

- 长 150 mm
- 强力真空, 极少回弹
- 金属外壳
- 防静电 (带 PS 1001A 吸锡头)



订货号	型号	描述
PS100A	PS 100A	手动吸锡笔
配件:		
	PS 1001A	防静电吸锡头, 用于 PS 100A

## PS 200A 手动吸锡笔

- 长 200 mm
- 强力真空, 极少回弹
- 金属外壳
- 防静电 (带 PS 2001A 吸锡头)



订货号	型号	描述
PS200A	PS 200A	手动吸锡笔
配件:		
	PS 2001A	防静电吸锡头, 用于 PS 200A

## 真空吸笔

使用真空吸笔可以很容易的拾取和放置易损的 SMD 元件, 能够避免对引脚产生应力和造成损坏。这款功能强大、设计紧凑的真空吸锡笔不需要压缩空气或电池。

## WLSK 200 真空吸笔



订货号	型号	描述
WLSK200	WLSK 200	真空吸笔 包含吸嘴 3.2 mm x 9.5mm
配件:		
WLSK200T18	WLSKT 18	可更换吸嘴及橡胶 3.2 mm
WLSK200T38	WLSKT 38	可更换吸嘴及橡胶 9.5 mm
KDS260S	KDS 260S	可更换橡胶 Ø 3.2 mm
KDS260M	KDS 260S	可更换橡胶 Ø 6.3mm
KDS260L	KDS 260L	可更换橡胶 Ø 9.5 mm

### 技术咨询与报价

电话: 18823303057 QQ:2104028976

## SD 1000 送丝架

- 用于 1000 克以下的锡丝
- 长 95 mm, 中心直径 > 17 mm
- 长 70 mm, 中心直径 > 12 mm
- 长 84 mm, 中心直径 < 12 mm



订货号	型号	描述
T005 13 017 99	SD 1000	送丝架

## ABW 2 扩展送丝架 用于额外的锡丝

- 用于 1000g 以下的锡丝
- 长 95 mm, 中心直径 > 17 mm
- 长 70 mm, 中心直径 > 12 mm
- 长 84 mm, 中心直径 < 12 mm



订货号	型号	描述
T005 13 013 99	ABW 2	扩展送丝架, 用于额外的锡丝, 固定在 SD 1000 上